


施工後




施工前

施工する際は、軸の溝にバンドを通し、矢印のようにレバーを動かし、バンドに張力が掛かるまで繰り返す。張力が一杯になったら、左図のようにレバーをベースに押し込んで固定する。


品番	L	ポール径
POB-6	600	φ 65～φ 160
POB-9	900	φ 65～φ 250
POB-12	1200	φ 65～φ 350

5	バンド	SUS304	1	t = 0.3
4	歯板	SUS304	1	—
3	軸	SUS304	1	—
2	ベース	SUS304	1	—
1	レバー	SUS304	1	—
符号	名称	材質	個数	備考


製品仕様図			
尺度	品名	ポールバンド(ステンレス)	
1 / 1		POB—	
第三角法	図番	WB18971C 	
未来工業株式会社			



施工する際は、軸の溝にバンドを通し、矢印のようにレバーを動かし、バンドに張力が掛かるまで繰り返す。張力が一杯になったら、左図のようにレバーをベースに押し込んで固定する。



施工後



施工前

品番	L	ポール径
POB20-6	600	$\phi 75 \sim \phi 160$
POB20-9	900	$\phi 75 \sim \phi 250$
POB20-12	1200	$\phi 75 \sim \phi 350$

5	バンド	SUS304	1	t = 0.3
4	歯板	SUS304	1	—
3	軸	SUS304	1	—
2	ベース	SUS304	1	—
1	レバー	SUS304	1	—
符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図		
尺度	品名	ポールバンド (ステンレス)
1 / 1		POB20__
第三角法	図番	WB25671C 

未来工業株式会社