

(SWR + WTC) 型光ケーブル

在庫あり 在庫しているタイプ・心数がありますので、お問い合わせください。

少心架空 光ファイバケーブル

在庫あり

SR15 SR15E



- SWR® と WTC® の最新光技術を利用し、従来の 8 心少心架空ケーブルと同一寸法のまま 24 心まで高密度実装を実現した光ケーブルです。
- 中間後分岐が可能な光ケーブルです。
- 中間後分岐作業には、弊社製の専用工具「SSW12/24C ケーブル分割工具」を推奨します。
- ケーブル端部では、ケーブル端からニップ等でノッチに切り込みを入れ、シースを介在と一緒にノッチに沿って裂くことで口出し作業が簡単におこなえます。
- 間欠固定テープ心線のため専用工具を用いることなくテープの単心分離が可能です。
- 2000m 定尺品を基本としています。

項目	型番	少心架空ケーブル	
		OG4WTGDE-SSW (MG)	OG4WTGDE
心数	(心)	8, 12, 24	8, 12, 24
標準外径	(mm)	4.0 × 10.5 本体部: 3.5 × 5.5	3.5 × 5.5
標準質量	(kg/km)	75	25
許容張力*1	(N)	3040	450
許容曲げ半径 (mm)*2	含む支持線	260	-
	本体のみ	100	100

*ファイバ種別、オプション等により値が異なる場合があります。

*1: 布設時の屈曲部用金車には、曲率半径 300mm の 11 連金車が適しています。

曲率半径 300mm の金車を使用する場合は、支持線付きは 700N、支持線無しは 392N 以下で布設してください。(表記の許容張力は、直線で引っ張った場合の値を記載しています。)

*2: デンションメンバ平行方向のみ

ご注文 型番例


OG4WTGDE-SSW(MG) SR15E × 24C (レングスマーク)

在庫あり OG4WTGDE SR15E × □ C (レングスマーク) 【□: 心数 8, 12, 24】
 OG4WTGDE-SSW(MG) SR15E × □ C (レングスマーク) 【□: 心数 8, 12, 24】
 ※在庫品種は予告なく変更することがあります。

■ SWR® 用シース除去工具



- 細径高密度型光ファイバケーブルの専用工具です。
- 光ケーブルの中間部、端部でシースをはぎとり、引き裂き紐を取り出せるようになります。



数回で外被除去できます。


ご注文 型番例

SV-SWR-02

■ SSW 12 / 24C ケーブル分割工具



- 少心架空ケーブルの専用工具です。
- 支持線と本体の分離、本体部の解体を端部、中間部で容易に実施することができます。



Key Technology

ラッピングチューブ構造


光ファイバ取り出し時に、光ファイバは押え巻きとして使用しているプラスチックテープの中に収納されており、光ファイバに傷をつけにくい構造となっています。簡単・安全に作業ができます。

ご注文 型番例

ST-SSW-02

SWR-WTC 用オプション

■ Ground Clip (グラウンドクリップ)



- 2 本のデンションメンバをアースに落とすための部品です。必要に応じてお使いください。各種 SWR ケーブル径に対応します。

⇒詳しくは p.53 を参照ください。

SWR-WTC 用オプション

■ D ケーブルアダプタ「B」



- 外径の細い平型ケーブルを光クロージャのケーブル把持具に固定するための部品です。

⇒詳しくは p.53 を参照ください。