

リチウム  
穴あけ  
締付け  
石工穴あけ  
ハッリ  
曲げ断  
研磨  
集じん  
充電式  
クリーナー  
レーザー  
バイレタ  
カクハン  
エア  
カンナ  
木工機  
溝切り  
ソゾ穴  
発電  
ブラズマ  
ソー  
チェン  
園芸  
高圧洗浄  
ポンプ  
他充電製品  
アクセサリ

# 16 他充電製品

## マキタのオススメ 「熱中症対策3点セット」



充電式ファンベスト  
ファンジャケット  
…P254・255参照



専用保冷剤(2個)  
…P255参照  
部品番号 A-65056  
標準小売価格 1,300円



充電式保冷温庫  
…▶当ページ

※写真はCW006G[近日発売予定]

## HYBRID ハイブリッド電源

### シーンで選べる 3電源対応



Li-ionバッテリー



AC100V



シガーソケット



## 充電式保冷温庫

マキタバッテリーで、冷やす・温める  
/シーンに合わせて容量で選べる  
**充実のラインナップ**

マキタのリチウムイオンバッテリーで  
**-18℃<sup>保冷</sup> ~ 60℃<sup>保温</sup>**

40Vmax 18V Li-ion AC100V HYBRID Li-ion USB IPX4 本体防水 ※1 ※2

## [6面真空断熱パネル]新採用 過酷な環境下でもしっかり保冷・保温

保冷力 約2倍 (当社従来機比)  
使用時間 約1.7倍 (当社従来機比)  
発泡ウレタン  
真空断熱パネル  
外気温

外気からの影響を低減、庫内の温度をしっかりキープ

2部屋モード切替  
左右で異なる温度を設定可能

※3

-18℃ 冷凍 仕切り板  
5℃ 冷蔵  
9L 左 18L 右



バッテリー別売 345  
443  
633

オリーブ GZO  
青 GZ

別売  
ショルダーベルト  
A-76956  
1,200円

ミドルサイズ バッテリー2本装着可能  
23L [ペットボトル収納本数] ※6  
500mL: 約23本 / 2L: 約4本 + 500mL: 約3本

NEW

本体のみ CW006GZ  
バッテリー・充電器別売

近日発売予定

## 発泡ウレタン断熱タイプ 豊富なサイズラインナップ

■温度設定 14段階

バッテリー別売 245  
308  
456

オリーブ GZO  
青 GZ

「軽量」コンパクトサイズ  
バッテリー1本装着可能  
7L [ペットボトル収納本数] ※6  
500mL: 約6本

本体のみ CW003GZ  
76,800円  
バッテリー・充電器別売

■温度設定 14段階

バッテリー別売 341  
372  
663

オリーブ GZO  
青 GZ

ミドルサイズ  
バッテリー2本装着可能  
20L [ペットボトル収納本数] ※6  
500mL: 約20本 / 2L: 約4本

本体のみ CW001GZ  
78,700円  
バッテリー・充電器別売

■温度設定 17段階  
■2部屋モード  
■両側開閉可能ドア  
■取り外し可能ドア  
■インナートレイ付  
■庫内カゴ付

バッテリー別売 345  
471  
676

オリーブ GZO  
青 GZ

ミドルサイズ  
バッテリー2本装着可能  
29L [ペットボトル収納本数] ※6  
500mL: 約30本 / 2L: 約6本

本体のみ CW004GZ  
97,500円  
バッテリー・充電器別売

■温度設定 14段階

バッテリー別売 465  
476  
867

オリーブ GZO  
青 GZ

大容量サイズ  
バッテリー2本装着可能  
50L [ペットボトル収納本数] ※6  
500mL: 約50本 / 2L: 約15本

本体のみ CW002GZ  
125,800円  
バッテリー・充電器別売

※ 保冷温庫内に医薬品や学術資料などを入れないで下さい。温度管理が厳しいものは保存できません。飲料は自動販売機と同じ55℃。食品はUSDA(アメリカ合衆国農務省)の定める60℃での保温を推奨します。

モデル	能力	内容積	冷却方式	温蔵方式	感電保護クラス	断熱材	電源		USB電源端子 [出力電圧/電流]	1充電使用時間(目安) ※4			質量(kg)	標準付属品		
							リチウムイオン バッテリー	家庭用電源		外気温30℃		外気温0℃				
CW006G	-18℃ 60℃に 設定可能	23L	コンプレッサ 冷媒ガス (R-134a) 圧縮方式	28g	ワイヤ ヒータ 加熱方式	Class III	真空 断熱パネル + ポリウレタン フォーム (シクロペンタン)	直流36V <sup>※5</sup> (40Vmax) 直流18V	AC100V 50/60Hz	DC12-24V	USB Aタイプ 直流5V/2.4A	装着(バッテリー)本数	約17時間30分	約14時間30分	21 (BL4080F×2本装着時)	ACアダプタ シガーソケット用コード
												BL4050F×2本	約16時間30分(2部屋モード)	—		
CW004G	-18℃ 60℃に 設定可能	29L	コンプレッサ 冷媒ガス (R-134a) 圧縮方式	33g	ワイヤ ヒータ 加熱方式	Class III	ポリウレタン フォーム (シクロペンタン)	直流36V <sup>※5</sup> (40Vmax) 直流18V	AC100V 50/60Hz	DC12-24V	USB Aタイプ 直流5V/2.4A	BL4050F×2本	約12時間30分	約11時間50分	20 (BL4080F×2本装着時)	ショルダーベルト ACアダプタ シガーソケット用コード
												BL1860B×2本	約7時間	約6時間		
CW003G	-18℃ 60℃に 設定可能	7L	コンプレッサ 冷媒ガス (R-134a) 圧縮方式	24g	ワイヤ ヒータ 加熱方式	Class III	ポリウレタン フォーム (シクロペンタン)	直流36V <sup>※5</sup> (40Vmax)	AC100V 50/60Hz	DC12-24V	USB Aタイプ 直流5V/2.4A	BL4050F×1本	約7時間	約7時間	8.8 (BL4050F×1本装着時)	ショルダーベルト ACアダプタ シガーソケット用コード
												BL1860B×1本	約3時間30分	約4時間30分		
CW001G	-18℃ 60℃に 設定可能	20L	コンプレッサ 冷媒ガス (R-134a) 圧縮方式	28g	ワイヤ ヒータ 加熱方式	Class III	ポリウレタン フォーム (シクロペンタン)	直流36V <sup>※5</sup> (40Vmax)	AC100V 50/60Hz	DC12-24V	USB Aタイプ 直流5V/2.4A	BL4050F×2本	約10時間	約8時間30分	16.1 (BL4050F×2本装着時)	シガーソケット用コード
												BL1860B×2本	約6時間30分	約7時間30分		
CW002G	-18℃ 60℃に 設定可能	50L	コンプレッサ 冷媒ガス (R-134a) 圧縮方式	37g	ワイヤ ヒータ 加熱方式	Class III	ポリウレタン フォーム (シクロペンタン)	直流36V <sup>※5</sup> (40Vmax)	AC100V 50/60Hz	DC12-24V	USB Aタイプ 直流5V/2.4A	BL4050F×2本	約10時間	約6時間	27 (BL4050F×2本装着時)	ACアダプタ シガーソケット用コード
												BL1860B×2本	約5時間	約4時間		

※1 バッテリー使用時。雨天や製品が濡れている状態では、電源コードを使用しないで下さい。 ※2 IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。 ※3 部屋の設定温度差は最大30℃です。 ※4 庫内が設定温度に到達した状態から開始して測定した時間です。バッテリーの充電状態、使用環境、保温・保冷開始時の庫内温度、庫内内容物の量により異なります。 ※5 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※6 ペットボトル、缶のサイズにより収納本数は異なります。

バッテリー、充電器に関してはP22~25を参照してください。