

用途

- 洗面台、浴室、トイレ、キッチン、壁・床・窓などのコーキング剤の仕上げに...
- コーキング剤を均等にならし、様々な種類の目地をキレイに仕上げるすることができます。

特長

- 入り組んだ狭いスペースでも、作業が容易にできるコーキング仕上げツールです。
- 施工面にツールを当てた時の角度が安定するのでムラになりにくい!!
- 1回の動作で仕上げられる距離が長い。

9種類の“仕上げパッド”で様々な目地に対応しています。

■R面

R3mm

R4.5mm

R6mm

■平面

6mm

9mm

12mm

■45度面

2mm

3mm


4mm

※作業時に仕上げヘラを選ぶ際は、実際の施工面の状況を確認してからお選びください。

■仕上げヘラの選びかた

コーナーに適した仕上げパッド


目地幅とパッドの接地位置が適切!!



目地幅とパッドの接地位置が適切な場合、図のようにマス킹テープを剥がしたあとがキレイに仕上がります。

コーナーに適していない仕上げパッド



目地幅とパッドの接地位置がズれている!!



目地幅とパッドの接地位置がズれていると、図のようにマス킹テープを剥がしたあとがキレイに仕上がりにません。

使用方法

- 1 施工箇所に応じた“仕上げパッド”を選び、ハンドツールの先端に最後まで差し込んでください。
(注) 差し込みが不十分だと、ハンドツールの先端が折れるおそれがあります。
- 2 施工面を清掃し、古い目地は必要に応じて取り除いてください。
- 3 マス킹テープを貼り、中に隙間が生まれないようにして施工面に十分にコーキング剤を充填してください。
- 4 “仕上げパッド”が目地に対して90度の角度で、目地に沿って引きながら仕上げてください。
この時、力を入れすぎないように注意しながら施工してください。
(注) ならし作業は1回で行ってください。繰り返しておこなうとキレイに仕上がります。



- 5 “仕上げパッド”に付着したコーキング剤の拭き取りや清掃は乾燥後に行ってください。

※本製品は改良等の目的から仕様・寸法・材質・パッケージ等、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

仕様

- 材質/仕上げパッド：エラストマー樹脂
- ハンドツール：POM

取扱い上のご注意

- 本製品を目的以外の用途で使わないでください。
- 幼児の手の届かないところに保管し、いたずらしないよう注意してください。

品名：シリコンマスター ICK-008



4 903757 323056



MADE IN TAIWAN



台紙

プリスター
PET

販売元

WAKI SANGYO CO., LTD.
TEL. 06-6723-9879

<http://www.waki-diy.co.jp>

パッドの種類 適応目地	R 面	R3mm・R4.5mm・R6mm	
	平 面	6mm	・9mm ・12mm
	45度面	2mm	・3mm ・4mm

取扱い上のご注意

- パッドはハンドツールの先端に最後まで差し込んでください。差し込みが不十分だと、ハンドツールの先端が折れるおそれがあります。
- 本製品を目的以外の用途で 사용하지しないでください。
- 幼児の手の届かないところに保管し、いたずらしないよう注意してください。

※本製品は改良等の目的から仕様・寸法・材質・パッケージ等、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

- パッド材質: エラストマー樹脂
- 容器材質: PP



ラベル

MADE IN TAIWAN

シリコンマスター 交換パッド
ICK-009

販売元 **WAKI SANGYO CO., LTD.**
TEL. 06-6723-9879
<http://www.waki-diy.co.jp>

